



Шкафы предварительной расстойки

BA

- ✓ Прочный и бесшумный
- ✓ Бережное обращение с тестом
- ✓ Автоматическая выгрузка
- ✓ Компактный
- ✓ Имеется два размера лотков
- ✓ Оснащен разъемами для подключения тестоформовочной машины и делителя

До 592 тестовых заготовок





Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжка воздуха
Стерилизует зону расстойки и отводит влажность.



Шестерня с бронзовым кольцом
Уменьшает трение и увеличивает срок службы.



Боковой рычаг
Он позволяет использовать весь объем линии.




Управление (справа/слева)
Простое и эргономичное.



Два трехфазных электрических разъема
Обеспечивает подсоединение тестового формовочной машины и делителя.

Коммутатор
Для работы линии или цикла УФ очистки.



Ножное управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВА

Лотки из синтетического фетра	•
Откидная полка для округления	•
Антибактериальная УФ лампа с защитой и вытяжкой воздуха	•
Контрольный лоток	•
Мощность мотора в кВт	0,25

НА ВЫБОР

Тип мотора	230 В трехфазный 400 В трехфазный
Разгрузочная лента для тестовых заготовок	Внутренняя Внешняя Внешняя длинная
Тип выхода	Левый Правый

СТАНДАРТНЫЕ ЛОТКИ

ШИРОКИЕ ЛОТКИ

	BA S	BA L	BA XL	BA S	BA L	BA XL
Вес нетто в кг	500	520	610	500	520	610
Максимальный вес тестовых заготовок в г	650	650	650	950	950	950
Длина х ширина лотков в см	106 x 14	136 x 14	136 x 14	106 x 16	136 x 16	136 x 16
Общее количество лотков	67	67	74	53	53	60
Полезное количество лотков	46	46	52	32	32	39
Количество тестовых заготовок на лоток	6	8	8	6	8	8
Максимальная вместимость	402	536	592	318	424	420
Полезная вместимость при непрерывном процессе	276	368	316	192	256	312
Количество тестовых заготовок на лоток	5	7	7	5	7	7
Максимальная вместимость	335	469	518	265	371	273
Полезная вместимость при непрерывном процессе	230	322	364	160	224	273
Количество тестовых заготовок на лоток				4	6	6
Максимальная вместимость				212	318	360
Полезная вместимость при непрерывном процессе				128	192	234
Количество тестовых заготовок на лоток				3	5	5
Максимальная вместимость				159	265	300
Полезная вместимость при непрерывном процессе				96	160	195

ОПЦИИ

Ножное управление	•
Лотки из моноволокна	•
Водооталкивающие лотки (Arconet®)	•

В таблице приводится приблизительная вместимость.
Точное количество заготовок в лотке будет зависеть от свойств теста, метода его обработки, наличия/отсутствия предварительной формовки и прочих условий.